

品番：EA913VM-66

品名：230mm/2.35L 両手鍋(ブラック)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,000円(税抜) / 31,900円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/13 15:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2116ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                 |        |  |
|----------|-----------------|--------|--|
| メーカー     | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番     | 40500-231                                    |
| シリーズ     | ストウブ(STAUB)     | 容量     | 2.35L  |
| 直径       | 230×197mm       | 深さ     | 90mm   |
| 材質       | 鋳鉄(3層エマイユ加工)    | 重量     | 3400g  |
| ハンドル長    | 20mm            | カラー    | ブラック   |
| 使用温度範囲   | -20~+240℃       | コーティング | Black Matt                                   |
| 内部コーティング | エナメル            | 対応     | ・IHコンロ<br>・オープン<br>・冷凍<br>・コンロトップセーフ<br>・食洗機 |

電磁調理器IH200V、オープンにも使えます。

熱伝導性、保温性の高い鍋です。

鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。

楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.