

品番：EA913VM-68A

品名：230mm/ 2.3L 両手鍋(レッド)



販売価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 23:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



カタログ訂正 24/12/06 直径: (誤) 230×170mm (正) 230×197mm (No.56/57 9013)

仕様

メーカー	ツヴィリングJ.A.ヘンケルス	型番	40509-830
シリーズ	ストウブ(STAUB)	容量	2.3L
直径	230×197mm	深さ	90mm
材質	本体: 鋳鉄(エマイユ加工) つまみ: ニッケル	重量	3400g
外寸	283(W)×177(D)×138(H)mm	カラー	レッド
耐熱温度	240℃	コーティング	Black Matt
内部コーティング	エナメル	対応	・IHコンロ ・オープン ・冷凍 ・コンロトップセーフ ・食洗機使用

電磁調理器IH200Vやオープンにも使えます。

熱伝導性、保温性の高い鍋です。

グリル内部のザラザラ加工により油なじみがよくなり、焦げ付きにくくなります。

楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.