

品番：EA913VR-11B

品名：[3点組] 鍋・フライパンセット(IH対応)



販売価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
カタログ価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2117ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	NTF-SEI3
材質	【フライパン・なべ】 本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) (外:焼付塗装加工、内:ダイヤモンドコーティング) 【マルチハンドル】 ナイロン(耐熱温度200℃)、フェノール樹脂(耐熱温度160℃)、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度230℃)	セット内容	【フライパン】 20cm、満水容量:1.1L、直径:200mm、深さ:4.2cm、重量:350g 【炒めなべ】 26cm、満水容量:3.5L、直径:260mm、深さ:7.7cm、重量:630g 【マルチハンドル】 約4.3(W)×18.5(D)×5.2(H)cm、重量:約200g
商品パッケージサイズ	290(W)×285(D)×90(H)mm	商品パッケージサイズ重量	1500g
カラー	ブラックメタリック		

直火、IH対応

IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オープン・その他の電気ヒーター対応 ※電子レンジでは使用できません。

ダイヤモンドコーティングでこびりつきにくい。

熱伝導性に優れており、食材をムラなく焼き上げます。

ハンドルは片手でらくらく取り外し可能です。

ハンドルを外せばオープン調理も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.