

品番：EA913VR-42B

品名：[9点組] 鍋・フライパンセット



販売価格	19,300円(税抜)／ 21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	CCRC-9S
セット内容	・フライパン:容量1.4L・2.8L、直径200mm・260mm、深さ560mm・630mm ・なべ:容量1.5L・2.7L、直径160mm・200mm、深さ860mm・960mm ・ガラスふた:160mm・200mm ・PEシールふた:160mm・200mm ・マルチハンドル ・シリコンなべ敷き	材質	【フライパン・なべ】表面加工/内側・外側:セラミック塗装加工、材質／本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.3mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) (厚さ0.5mm) 【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃) 【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコン樹脂(耐熱温度220℃) 【シリコンなべ敷き】シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
重量	フライパン20cm:495g、26cm:825g なべ16cm:510g、18cm:675g、 マルチハンドル:200g	カラー	グレージュ

セラミックコーティングから放出される遠赤外線の効果で芯まで過熱

遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されており、食材の芯まですばやく加熱出来ます。
料理がこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
ハンドルが取り外せるので、収納場所にも困りません。
そのままオープンに入れて調理することもできます。
内面は料理が映えるクリーム色です。
調理面の耐摩耗試験を70万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。
調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。
鍋は冷蔵庫へそのまま保存できます。
保存時に便利なPEシールふた付きです。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。

代替品

	品番	EA913VR-14B
	コメント	12点組 鍋・フライパンセット(IH対応)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.