

品番：EA913VR-4A

品名：[12点組] 鍋・フライパンセット

	販売価格	19,300円(税抜)／ 21,230円(税込)		
	カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/12 20:19現在)		
	商品入数	1	販売単位	ST
	カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	GSN-SE12
材質	【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工／内側：ダイヤモンドコーティング、外側：焼付塗装加工、材質／本体：アルミニウム合金【エッグパン】表面加工／内側：ダイヤモンドコーティング、外側：焼付塗装加工、材質／本体：アルミニウム合金、はり底：ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体：強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部：シリコン樹脂(耐熱温度220℃)【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)【マルチハンドル】樹脂上部：ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、樹脂下部：フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部：ステンレス鋼、ゴム部：シリコン樹脂(耐熱温度220℃)	セット内容	フライパン26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm、なべ20cm、エッグパン、ガラスふた16cm、ガラスふた20cm、ガラスふた26cm、PEシールふた16cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル2本
商品パッケージサイズ	258(W)×280(D)×209mm(H)	商品パッケージサイズ重量	5500g
サイズ	【フライパン】 寸法：約26cm 満水容量：約2.7L 直径27.8×高さ約6cm / 約565g 底の厚さ2.5mm 【炒め鍋】 寸法：約26cm 満水容量：約3.0L 直径27.3×高さ約7.1cm / 約		

	718g 底の厚さ2.5mm 【鍋20cm】 寸法:約20cm 満水容量:約2.8L 直径21.8×高さ約9.5cm / 約 500g 底の厚さ2.5mm 【鍋16cm】 寸法:約16cm 満水容量約1.5L 直径約17.8×高さ約8cm / 約 350g 底の厚さ2.5mm 【エッグパン】 寸法:約20×13cm 満水容量:約 1.2L 約13.9(W)×約22.5(D)×約5.3(H) cm / 約420g 底の厚さ5.0mm(は り底含む) 【ガラスふた】 26cm:直径約27.7×高さ約4.4 /約660g 20cm:直径約21.7×高さ約4.4 / 約 420g 16cm:直径約17.8×高さ約4.4 / 約 280g 【PEシールふた】 20cm:直径約23.3×奥行約21.8×高 さ約0.9cm / 約70g 16cm:直径約19.2×奥行約17.8×高 さ約0.9cm / 約48g 【マルチハンドル】 約18.7(W)×約4.1(D)×約5.6(H)/約 200g	
ガスコンロ・ラジエントヒーター・オープン対応 ※IH調理器、電子レンジでは使用できません。		
ガス火専用		

代替品

	品番 EA913VR-14B コメント 12点組セット(IH対応)
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.