

品番：EA913YH-61A

品名：870x1950x510mm 電動リクライニングベッド(折畳式)



販売価格	67,700円(税抜) / 74,470円(税込)		
カタログ価格	67,700円(税抜) / 74,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2005ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	OTBSS-KDH
サイズ(W×D×H)mm	870×1950×510	重量(kg)	31
電源	AC100V(50/60Hz)	収納時サイズ	870(W)×360(D)×1005(H)mm
ベッドの下高	440mm(※電動モーター部分を除く)	耐荷重	90kg
材質	フレーム:スチール マット部:ウレタンフォーム、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール 側地:ポリエステル100%	マットレスサイズ	800(W)×2000(D)×100(H)mm (マット面までの高さ 445mm)
リクライニング段数	背もたれ70°まで無段階調節	マット部厚み	100mm
キャスター	自在×4個、自在(ストッパー付)×4個		

リモコン一つで簡単にリクライニングできる高反発マットレスの折りたたみ電動ベッドです。

箱から出してすぐに使える組み立て不要の電動折りたたみベッドです。

マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担のかかりにくい構造です。

脚の取り付け位置を考慮したコンパクト設計、補助脚を採用し、安全性にも配慮しました。

サイドグリップの取り付け位置は4箇所から選べます。

キャスター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.