

品番：EA915EM-105

品名：ネッククーラー(スリム/ブラック)



販売価格	5,660円(税抜) / 6,226円(税込)		
カタログ価格	5,660円(税抜) / 6,226円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/15 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TKNNC22BK
電源	専用バッテリー(3.7V/2000mAh/リチウムイオン)	モード	強モード・弱モード・ゆらぎモード
使用時間	専用バッテリー使用時: 強モード約1時間、弱モード約2時間 モバイルバッテリー(別売): 強モード約5時間15分、弱モード約10時間30分 ※モバイルバッテリー10.000mAh使用時※強モード時、モバイルバッテリー(別売)の容量に依存します。※周囲の環境により異なります。	専用バッテリー充電時間	約4時間(環境により変わります)
サイズ	最小:130×45×80mm 最大:160×45×160mm	首回りサイズ	最小:約37cm 最大:約50cm
材質	本体:ABS、冷却プレート:アルミ	重量(g)	本体:約140 専用バッテリー:約80
冷却プレート温度目安	強モード:外気温より-10~-17℃ 弱モード:外気温より-4~-8.5℃	使用温度範囲	外気温35℃以下
付属品	本体、専用バッテリー、USB Type-C		

ケーブル(約120cm)、日本語説明書

体感温度-17℃!

スイッチを入れたら2秒で冷える!

室内から炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための3つのモードを搭載。

専用バッテリーでもモバイルバッテリーでも使える2WAY仕様だから、これ1台で短時間から長時間までしっかりカバー!

防塵防水等級IP33

アクティブ時にも安心のバッテリーロック機能付き。

#### 代替品



品番 EA915EM-117

コメント 違い:電源、使用時間など

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.