

品番：EA915EM-106

品名：ネッククーラー(スリム/バッテリーセット)



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2282ページ2550ページ		



仕様

セット内容	・ネッククーラー ・モバイルバッテリー	電源	専用バッテリー、モバイルバッテリー
モード	強モード/弱モード/ゆらぎモード	使用時間	専用バッテリー使用時: 強モード約1時間、弱モード約2時間 モバイルバッテリー: 強モード約5時間15分、弱モード約10時間30分
サイズ	最小:130×45×80mm 最大:160×45×160mm	首回りサイズ	最小:約37cm、最大:約50cm
重量	約140g(本体のみ)	材質	本体:ABS、冷却プレート:アルミ
付属品	USB Type-Cケーブル(約120cm)	モバイルバッテリー容量	10000mAh
充電時間	専用バッテリー約4時間 モバイルバッテリー:4~5時間(目安)	冷却プレート温度目安	強モード:外気温より-10~-17℃ 弱モード:外気温より-4~-8.5℃
使用温度範囲	外気温35℃以下	色	ネッククーラー:黒 モバイルバッテリー:白

体感温度-17℃!

スイッチを入れたら2秒で冷える!

室内から炎天下の屋外まで、様々な環境で快適に過ごすための3つのモードを搭載。

専用バッテリーでもモバイルバッテリーでも使える2WAY仕様だから、これ1台で短時間から長時間までしっかりカバー！

防塵防水等級IP33

アクティブ時にも安心のバッテリーロック機能付き。

モバイルバッテリーとのセット品です。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA915EM-115</p> <p><b>コメント</b> 変更点: サイズ、重量、使用時間</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.