

品番：EA915EM-110A

品名：ネッククーラー(冷却プレート・小型ファン付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,660円(税抜) / 6,226円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,660円(税抜) / 6,226円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 21:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | DNC5010 |
| 電源 | USB、モバイルバッテリー | モード | 5段階(静音・弱・中・強・パワー) |
| 首周り | 最大約44cm(3L相当) | 重量(g) | 180 |
| 材質 | 樹脂(ボディ)、アルミニウム(冷却版) | 使用時間 | パワーモード:約4時間 強:約5時間 中:約7時間 弱:約8時間 静音モード:約13時間 (10,000Ahのモバイルバッテリー使用時) |
| サイズ | 195×110×60mm | 付属品 | Type A to C 変換アダプター |
| 出力電圧 | 5V | 出力電流 | 2.1A以上 |
| USB入力 | DC5V/2.1A(USBTypeA) | | |

外気温から体感マイナス10度の清涼感

ファンの風量は静音→弱→中→強→パワーの5段階に調節できます。

首にかけても重さを感じない質量180gの超軽量設計

首にフィットする開閉機構で年齢、性別を問わず使える

小型で静かな高性能ブラシレスモーターを搭載

取り回しやすい柔らかいコード

市販バッテリーが使える、USB端子TYPEA

USB端子TYPECへの変換アダプター付

冷却プレート(ペルチェ素子)&小型高性能ファンで首周りから効率よくクールダウン

※本製品にはモバイルバッテリーは付属していません。

モバイルバッテリーは、出力電圧5V、出力電流2.1A以上のものご使用下さい。(EA758YK-45など)

通勤や屋外の仕事、デスクワーク、スポーツ観戦など幅広いシーンに

風切り音が気にならない静音ファンを採用

代替品



品番 EA915EM-115

コメント メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.