

品番：EA915EM-110A

品名：ネッククーラー(冷却プレート・小型ファン付)



販売価格	5,660円(税抜) / 6,226円(税込)		
カタログ価格	5,660円(税抜) / 6,226円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 05:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DNC5010
電源	USB、モバイルバッテリー	モード	5段階(静音・弱・中・強・パワー)
首周り	最大約44cm(3L相当)	重量(g)	180
材質	樹脂(ボディ)、アルミニウム(冷却版)	使用時間	パワーモード:約4時間 強:約5時間 中:約7時間 弱:約8時間 静音モード:約13時間 (10,000Ahのモバイルバッテリー使用時)
サイズ	195×110×60mm	付属品	Type A to C 変換アダプター
出力電圧	5V	出力電流	2.1A以上
USB入力	DC5V/2.1A(USBTypeA)		

外気温から体感マイナス10度の清涼感

ファンの風量は静音→弱→中→強→パワーの5段階に調節できます。

首にかけても重さを感じない質量180gの超軽量設計

首にフィットする開閉機構で年齢、性別を問わず使える

小型で静かな高性能ブラシレスモーターを搭載

取り回しやすい柔らかいコード

市販バッテリーが使える、USB端子TYPEA

USB端子TYPECへの変換アダプター付

冷却プレート(ペルチェ素子)&小型高性能ファンで首周りから効率よくクールダウン

※本製品にはモバイルバッテリーは付属していません。

モバイルバッテリーは、出力電圧5V、出力電流2.1A以上のものご使用下さい。(EA758YK-45など)

通勤や屋外の仕事、デスクワーク、スポーツ観戦など幅広いシーンに

風切り音が気にならない静音ファンを採用

### 代替品



**品番** EA915EM-115

**コメント** メーカー違い、仕様をご確認ください

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.