

品番：EA915EM-114

品名：ネッククーラー(PRO/ブラック)



販売価格	7,780円(税抜) / 8,558円(税込)		
カタログ価格	7,780円(税抜) / 8,558円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2221ページ2489ページ		





仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TKPNC22BK
商品名	ネッククーラーPro R4	仕様	モバイルバッテリーなし
サイズ	最小:約110×130×40(H)mm 最大:約215×210×40(H)mm	電源	専用バッテリー(3.7V/5800mAh/リチウムイオン)
使用時間	ハイパワーモード約2時間 強モード約3時間 弱モード約4時間	充電時間	約4時間
冷却プレート温度	イパワー:外気温より-10-15°C 強モード:外気温より-8~-13°C 弱モード:外気温より-4~-9°C ※外気温35°Cで測定時。使用環境により温度が上下します。	首周り	約37~50cm
耐落下衝撃	170cm	防水性能	IPX5
推奨使用環境	外気温35度以下 ※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります。	材質	本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金
重量	本体:約300g	付属品	専用バッテリー、USB Type-Cケーブル

	専用バッテリー:約155g		ル(約120cm)、落下防止ストラップ、取扱説明書
首にかけるだけで体感-15℃! 炎天下での仕事・猛暑対策に最適なネッククーラー			
IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造			
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」が冷たさのヒミツ! 水や冷却ジェルとは異なり、電気ので冷たさが持続します。			
4つのペルチェ冷却プレートで首まわりを広範囲強力冷却			
専用のバッテリーで最長4時間使用可能。 また、市販のモバイルバッテリー(別売)を使用すればより長い時間継続して使用できます。			
バネにより様々な首のサイズ(37~50cm)に対応。 さらに、落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。			
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。			
モードは3種類で、冷たさを選べます。 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにくず〜とひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続せず〜と続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。			

代替品

	<p>品番 EA915EM-115</p> <p>コメント バッテリー付き</p>
	<p>品番 EA915EM-116</p> <p>コメント 違い:電源、サイズ、モードなど</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.