

品番：EA915EM-114

品名：ネッククーラー(PRO/ブラック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,780円(税抜) / 8,558円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,780円(税抜) / 8,558円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 22:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2221ページ2489ページ | | |





仕様

| | | | |
|----------|--|------|-------------------------------|
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | TKPNC22BK |
| 商品名 | ネッククーラーPro R4 | 仕様 | モバイルバッテリーなし |
| サイズ | 最小:約110×130×40(H)mm 最大:約215×210×40(H)mm | 電源 | 専用バッテリー(3.7V/5800mAh/リチウムイオン) |
| 使用時間 | ハイパワーモード約2時間 強モード約3時間 弱モード約4時間 | 充電時間 | 約4時間 |
| 冷却プレート温度 | イパワー:外気温より-10-15°C 強モード:外気温より-8~-13°C 弱モード:外気温より-4~-9°C ※外気温35°Cで測定時。使用環境により温度が上下します。 | 首周り | 約37~50cm |
| 耐落下衝撃 | 170cm | 防水性能 | IPX5 |
| 推奨使用環境 | 外気温35度以下 ※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります。 | 材質 | 本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金 |
| 重量 | 本体:約300g | 付属品 | 専用バッテリー、USB Type-Cケーブル |

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|
| | 専用バッテリー:約155g | | ル(約120cm)、落下防止ストラップ、取扱説明書 |
| 首にかけるだけで体感-15℃! 炎天下での仕事・猛暑対策に最適なネッククーラー | | | |
| IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造 | | | |
| 小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」が冷たさのヒミツ! 水や冷却ジェルとは異なり、電気ので冷たさが持続します。 | | | |
| 4つのペルチェ冷却プレートで首まわりを広範囲強力冷却 | | | |
| 専用のバッテリーで最長4時間使用可能。 また、市販のモバイルバッテリー(別売)を使用すればより長い時間継続して使用できます。 | | | |
| バネにより様々な首のサイズ(37~50cm)に対応。 さらに、落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。 | | | |
| バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。 | | | |
| モードは3種類で、冷たさを選べます。 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにくず〜とひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してず〜と続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。 | | | |

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA915EM-115</p> <p>コメント バッテリー付き</p> |
|  | <p>品番 EA915EM-116</p> <p>コメント 違い:電源、サイズ、モードなど</p> |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.