

品番 : EA915EM-115

品名 : ネッククーラー(PRO/バッテリーセット)



販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2025/12/22 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



モデルチェンジ内容 25/07/01 次回入荷よりモバイルバッテリ仕様が順次MC(色:白→黒、ポート:USB-Ax2,microUSBx1→USB-Ax1,Type-Cx1) 1018

防水・耐衝撃というプロ仕様の頑丈ボディ

## 仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	TKPNC22BK
仕様	モバイルバッテリー付	電源	専用バッテリー(3.7V/5800mAh/リチウムイオン)、モバイルバッテリー(10000mAh)
使用時間	専用バッテリー: ハイパワーモード約2時間 強モード約3時間 弱モード約4時間 モバイルバッテリー: 強モード約3時間30分 弱モード約7時間15分	サイズ	最小:約110×130×40(H)mm 最大:約215×210×40(H)mm
充電時間	専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間	重量	約300g(本体のみ)
首周り	約37~50cm	耐落下衝撃	170cm
防水性能	IPX5	材質	本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金
付属品	専用バッテリー、USB Type-Cケーブル		

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感

4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。

モードは3種類で、冷たさを選びます。

ハイパワー(外気温から-15°C)・強(外気温から-13°C)・弱(外気温から-9°C)

落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。

バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。

IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造

作業の邪魔にならないコンパクトタイプ

市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。

### 代替品

	<p>品番 EA915EM-114 コメント バッテリー無し</p>
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.