

品番：EA915EM-117

品名：ネッククーラー(Lite/バッテリーセット)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 02:25現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	サンコー (THANKO)	型番	TKNC26SBK ※ESCOオリジナルセット品
商品名	ネッククーラーLite	セット内容	ネッククーラー本体+モバイルバッテリー
サイズ	最小:約130×67×45mm 最大:約160×147×45mm	首周り	約370~500mm
電源	USB 5V 2.4A モバイルバッテリー (20,000mAh)	温度	強モード: 外気温より-10~-17℃ 弱モード: 外気温より-5~-9℃ ゆらぎモード: 外気温より-5~-13℃ ※外気温35℃で測定時。使用環境により異なる場合がございます。
使用時間	強モード: 約7時間 弱モード: 約11時間 ゆらぎモード: 約8時間 (※20,000mAh使用時)	推奨使用環境	外気温35℃以下 ※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が熱を持つことがあります。
バッテリー容量	3.2V 20,000mAh(64Wh)	充電時間	通常モード: 約9時間 PDモード: 約4時間
材質	本体: ABS+PC、PA 冷却プレート: アルミニウム	重量	本体: 約140g バッテリー: 約400g
付属品	USB Type-Cケーブル(120cm)、取扱説明書		

外気温から最大-17℃の冷却性能!

スイッチを入れてからわずか2秒で冷える冷却プレートで首元を冷やして素早くクールダウン

140gの軽量ボディで首への負担を気にせず、快適に過ごせます。

付属のUSBケーブルをモバイルバッテリーに繋ぐだけですぐに冷え、心地良い冷たさが長時間持続します。

ケーブルは取り回しやすく服の中にスッと隠せるので、動いても邪魔にならず見た目もスッキリ。

お好みの位置に冷却プレートが当たるように、アーム部分は長さの調整ができます。

炎天下に最適な【強モード】、屋内で使いやすい【弱モード】に加え、冷たさに慣れるのを防ぐ実用新案取得の【ゆらぎモード】を搭載。強弱を自動で繰り返す独自の技術で、心地よいひんやり感を維持します。

静音設計で通勤・通学、ガーデニング、家事など色々なシーンに使えます。

※防水機能なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.