品番: EA915ET-11B

品名:送風ファン(風雅ヘルメット用フルセット)



販売価格	20,500円(税抜)/22,550円(税込)				
カタログ価 格	20,500円(税抜)/22,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/15 17:31現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	2221ページ2281ページ2550ページ				

















## 仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	FH-BA18SEGW
セット内容	・ファンユニット本体 ・リチウムイオン充電池3729C ・ACアダプターPU2 ・シリコンバンド	材質	本体:ABS樹脂 ノズル:TPE
サイズ	約176(W)×94(D)×153(H)mm	重量	295g
バッテリー	バッテリー容量:2900mAh(min) 充電コネクター:USB Type-C 入力電力/電流:DC5V/1A 出力電力/電流:DC3.7V/最大1.5A 充電時間(目安):約6時間 目安可動時間:弱12時間、中8時間、 強5時間 (リチウムイオン充電池使用時)	風速	弱4.6m/s、中5.4m/s、強6.2m/s
使用環境温度	0~40℃ (結露なきこと)	特長	ヘルメット内を効果的に放熱するヘッド 用清涼ファン風雅ヘッド
適合ヘルメット	一般的なヘルメットに取付け可能ですが、ヘルメット後部のツバが←(19mm) →範囲に収まるものを使用してください。 (※全周に大きなツバがある、後部のツバが高いなど一部適合しない場合があります。)	注意事項	発熱時や体調が思わしくない時、飲酒 後の着用はおやめください。また、着用 中に寒くなるなど体の異常を感じた場 合、直ちに着用をやめてください。可動 時間は諸条件により変わります。製品 仕様は予告なく変更する場合がござい ます。予めご了承ください。

使用温度範囲 0℃~40℃(結露なきこと) 用途 頭部用清涼ファン 風雅ヘッドがすぐに使えるセットです 電基地対応 ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱 各モードで風速アップ、業界トップクラスの強力送風 コンパクトな本体一体型風量コントローラー 状況や体調によって風量を選べる3段切替式

プロペラモーターの送風ユニット

丸1日送風できる小型・軽量バッテリー

高冷却の大口径ファンで風速アップ

約50%薄型化

柔らかく安全なエラストマー製のノズル

## 代替品



**品番** EA915ET-51

コメント 変更点:たれ付、サイズ、重量



品番 EA915ET-61

コメント 変更点:サイズ、重量、風速

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.