

品番：EA915ET-11B

品名：送風ファン(風雅ヘルメット用フルセット)



販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 11:22現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	FH-BA18SEGW
セット内容	・ファンユニット本体 ・リチウムイオン充電電池3729C ・ACアダプターPU2 ・シリコンバンド	材質	本体:ABS樹脂 ノズル:TPE
サイズ	約176(W)×94(D)×153(H)mm	重量	295g
バッテリー	バッテリー容量: 2900mAh (min) 充電コネクター: USB Type-C 入力電力/電流: DC5V/1A 出力電力/電流: DC3.7V/最大1.5A 充電時間(目安): 約6時間 目安可動時間: 弱12時間、中8時間、 強5時間 (リチウムイオン充電電池使用時)	風速	弱4.6m/s、中5.4m/s、強6.2m/s
使用環境温度	0~40℃ (結露なきこと)	特長	ヘルメット内を効果的に放熱するヘッド 用清涼ファン風雅ヘッド
適合ヘルメット	一般的なヘルメットに取付け可能ですが、ヘルメット後部のツバが←(19mm) →範囲に収まるものを使用してください。 (※全周に大きなツバがある、後部のツバが高いなど一部適合しない場合があります。)	注意事項	発熱時や体調が思わしくない時、飲酒後の着用はおやめください。また、着用中に寒くなるなど体の異常を感じた場合、直ちに着用をやめてください。可動時間は諸条件により変わります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

使用温度範囲	0℃～40℃(結露なきこと)	用途	頭部用清涼ファン
風雅ヘッドがすぐに使えるセットです			
電基地対応			
ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱			
各モードで風速アップ、業界トップクラスの強力送風			
コンパクトな本体一体型風量コントローラー			
状況や体調によって風量を選べる3段切替式			
丸1日送風できる小型・軽量バッテリー			
プロペラモーターの送風ユニット			
高冷却の大口径ファンで風速アップ			
約50%薄型化			
柔らかく安全なエラストマー製のノズル			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.