

品番：EA915GB-42

品名：[M] 防寒ジャケット(注意色 オレンジ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,900円(税抜) / 36,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,900円(税抜) / 36,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/23 04:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
| カタログページ | 2225ページ | | |



蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です

仕様

| | | | |
|---|-------|----|--------------|
| サイズ | M | 材質 | ポリエステル(中綿入り) |
| 適応温度 | 約-45℃ | | |
| 通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。 | | | |
| 耐候性があり、風を通しません。 | | | |
| 蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。 | | | |
| ジッパーとスナップボタンと前たてでダブルガード、風を通りません。 | | | |
| ボア素材の襟付 | | | |
| EA915GC-41~46(防寒ズボン)とコーディネートできます。(サブ画像参照) | | | |
| EA915GE-40(防寒フード)を取付けることができます。(サブ画像参照) 襟の後に取付用スナップが付いています。 | | | |
| 袖口ゴム編織り、風が入りにくくなっています。 | | | |
| 合成ゴム性天蓋付胸ポケットと両サイドの3箇所ポケットが付いています。 | | | |
| アメリカ規格協会 ANSI Class 3に準拠しています。 | | | |
| Lサイズで、着丈:約80cm 身幅:約60cm | | | |

肩幅:約47cm

袖丈:約70cm(ゴム編部分を含む)

重量:約1.2kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.