

品番：EA915GH-101A

品名：ヒートベスト(ブラック/本体のみ)



販売価格	8,750円(税抜) / 9,625円(税込)		
カタログ価格	8,750円(税抜) / 9,625円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	着
カタログページ			



### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	56258
サイズ	フリー	カラー	ブラック
身幅	46・50・55cm	身丈	62.5cm
ポケットサイズ	縦15cm	使用可能電源	USB Type-A接続 5V2A
設定温度	高温:約55℃ 中温:約45℃ 低温:約35℃ (モバイルバッテリー10000mAh使用時)	使用時間(目安)	高温:約4.5時間 中温:約6時間 低温:約9時間 (モバイルバッテリー10000mAh使用時)
材質	表地・裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% ヒーター部:炭素繊維100%	注意	本体のみ ※モバイルバッテリーは別売です。

スイッチで高温・中温・低温への切替可能(バッテリー使用時)

高温MAX約55℃・中温約45℃・低温約35℃(バッテリー使用時)

温度の色別表示:高温=赤色点灯、中温=白色点灯、低温=青色点灯

背面3カ所にヒーター内蔵の発熱エリア

両脇に身幅調整ファスナー付

※比較的低い温度(40℃~60℃程度)でも長時間同じ個所に触れていると低温やけどをおこす場合があります。低温やけどは皮膚の深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

襟元デザインを変える為のホック付

前両サイドにポケット付

女性にも着やすいデザイン&カラー。

身幅調整ファスナーをつかってサイズを調整することで、インナー・アウターどちらで着用する際も自分に合ったサイズにすることができます

スーツやコートの防寒インナーにも

ヒートベスト本体のみ(発熱機能を使用する場合は別売のモバイルバッテリーが必要です)

推奨モバイルバッテリー:EA758YK-45

汚れても手洗い可能

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.