品番: EA915RA-1

品名:50m/7.9x14.2mm アンカーロープ(チェーン付)



販売価格	<b>58,400円</b> (税抜)/ 64,240円(税込)				
カタログ価格	58,400円(税抜)/64,240円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/18 18:24現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	2520ページ				









耐食性に優れたステンレスチェーンと丈夫な三つ打ちロープのセット

## 仕様

チェーンサイズ	線径 ø 7.9mm×長さ4.6m	ロープサイズ	ロープ径 ø 14.2mm×46m
全長	50m	使用荷重	1000kg
重量(kg)	13.15	材質	チェーン:ステンレス(SUS316) ロープ:ポリエステル

## 代替品



**品番** EA915RA-2

コメント 66m

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.