

品番：EA916X-11B

品名：15W メガホン(ホイッスル音付)



販売価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜) / 31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1954ページ		



仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	TR-315W
出力	定格:15W 最大:20W	通達距離(JEITA)	音声:約315m ホイッスル:約500m
電池持続時間(JEITA)	音声:約18時間 ホイッスル:約40分	電源	単2電池×6本(別売) (EA758YA-2B)
総合周波数特性	700Hz~5kHz (偏差26dB以内)	サイズ	口径:φ208 全長:320mm (グリップ含まず)
規格	IP54	本体材質	ASA樹脂
重量	約1.1kg(電池別)		

電子ホイッスル内蔵の、小形・軽量の防滴メガホン

視界がクリアー、雨でも使える最大20Wのスタイリッシュなデザイン

トークスイッチ・ホイッスル操作はワンハンド・ワンタッチ。使いやすく機能性に優れています。

クリアーホーンと本体は、軽くて丈夫な高耐候性ASA樹脂製

パワーアップしたクリアーな音質はシャープに遠くまで声を伝えます。

抗菌仕様

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.