


品番：EA916X-12A

品名：6W メガホン(防滴型)



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 12:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1954ページ		



仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	TR-215SA
出力	(定格)6W (最大)10W	通達距離	音声:約250m サイレン:約315m (JEITA)
電源	単3電池×6本(別売) (EA758YB-13C)	電池持続時間	音声:約10時間 サイレン:約30分 (JEITA)
サイズ	φ155×250mm (グリップ含まず)	防塵・防水性能	IP65
材質	ASA樹脂	重量	約630g(電池除く)

「水をシャットアウト」豪雨でも使える、コンパクトタイプメガホン

電子サイレンを内蔵。
スイッチ操作でサイレンを吹鳴させることができ、非常時の避難誘導や群衆整理に最適です。

片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。

重さが630g(電池別)と軽量化を実現。長時間の使用でも疲れません。

ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。

ボディケースには、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用

抗菌仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.