品番: EA916X-18

品名:15W メガホン(赤)



販売価格	31,200円(税抜)/34,320円(税込)				
カタログ価格	31,200円(税抜)/34,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 00:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1996ページ				







仕様

メーカー	TOA	型番	ER-1115S		
出力	定格:15W 最大:23W	信号音	非常サイレン (5秒間隔自動吹鳴)		
電源	単2乾電池×6本または 単3乾電池×6本(電池アダプター付、 電池別売)	電池持続時間(JEITA)	(単2形乾電池使用時) 音声:約20時間 信号音:約40分 (単3形乾電池使用時) 音声:約6時間 信号音:約10分		
通達距離(JEITA)	音声:約315m 信号音:約500m	磁器回路	ネオジュームマグネット、内磁型		
ダイアフラム	ポリイミドフィルム(振動板、ボビン)	抗菌処理	マウス部、ハンドル部		
防水性能	IPX4	サイズ	φ 210(W)×319(D)×291(H)mm		
使用温度範囲	-10 ∼ +40℃	本体材質	ASA樹脂		
重量	約950g(電池別)	付属品	バッテリーアダプター×3 設置表示ラベル×1 責任者表示ラベル×1		
ウタルカ15Mの サヴサフト・カンド型は淬火ギナン					

定格出力15Wの、非常サイレン音付 ハンド型防滴メガホン

防水性能IPX4で、屋外でも安心して使用できます。

サイレンスイッチを押すだけで自動サイレンが鳴り、非常事態を知らせることができます。

付属のバッテリーアダプターを使用すると、単3形乾電池も使用可能。 より軽量となり、取り扱いやすくなります。

新開発のポリイミドフィルム製振動板とネオジュームマグネット磁気回路の採用で、軽量、高音質を実現。

ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。

※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.