

品番：EA916X-18

品名：15W メガホン(赤)



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/25 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1955ページ		



仕様

メーカー	TOA	型番	ER-1115S
出力	定格:15W 最大:23W	信号音	非常サイレン (5秒間隔自動吹鳴)
電源	単2乾電池×6本または 単3乾電池×6本(電池アダプター付、 電池別売)	電池持続時間(JEITA)	(単2形乾電池使用時) 音声:約20時間 信号音:約40分 (単3形乾電池使用時) 音声:約6時間 信号音:約10分
通達距離(JEITA)	音声:約315m 信号音:約500m	磁器回路	ネオジウムマグネット、内磁型
ダイアフラム	ポリイミドフィルム(振動板、ボビン)	抗菌処理	マウス部、ハンドル部
防水性能	IPX4	サイズ	φ210(W)×319(D)×291(H)mm
使用温度範囲	-10 ~ +40℃	本体材質	ASA樹脂
重量	約950g(電池別)	付属品	バッテリーアダプター×3 設置表示ラベル×1 責任者表示ラベル×1

定格出力15Wの、非常サイレン音付 ハンド型防滴メガホン

防水性能IPX4で、屋外でも安心して使用できます。

サイレンスイッチを押すだけで自動サイレンが鳴り、非常事態を知らせることができます。

付属のバッテリーアダプターを使用すると、単3形乾電池も使用可能。
より軽量となり、取り扱いやすくなります。

新開発のポリイミドフィルム製振動板とネオジウムマグネット磁気回路の採用で、軽量、高音質を実現。

ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。

※乾電池は付属していませんので別途ご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.