


品番：EA916X-43A

品名：30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダ-型)



販売価格	95,200円(税抜) / 104,720円(税込)		
カタログ価格	95,200円(税抜) / 104,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 15:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1955ページ		



#### 仕様

メーカー	ユニベックス (UNI-PEX)	型番	TWB-300
出力	定格:30W 最大:45W	電源	単1電池×8本(別売) または12Vバッテリー
通達距離	音声:約800m ホイッスル:約1000m (JEITA)	電池持続時間	音声:約22時間 ホイッスル:約120分 (JEITA)
総合周波数特性	500Hz~5kHz (偏差26dB以内)	受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン受信
受信周波数	322.025~322.150MHz 322.250~322.400MHz (25kHz間隔 13波中1波選択)	受信感度	20dB $\mu$ V
外部入力	1系統(マイク入力・AUX入力の感度切 換付)	サイズ	218×350×371(H)mm
材質	ASA樹脂	防水性能	本体:IPX5 ハンドマイク:IPX4
重量	約4.1kg(乾電池除く)	付属品	ハンドマイク、肩掛けベルト

防水性能IPX5(本体)で突然の激しい雨でも安心の、大出力メガホン

ホイッスル付、ワイヤレスチューナー内蔵

デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現

幅と長さが短く重量バランスも優れており、女性にも持ち運びしやすいデザインです。

収納・運搬時は、付属の有線マイクを本体内に収納可能

ポディーは耐候性に優れたASA樹脂を採用

外部入力端子を活用すれば最大4本(有線×2 & ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能。

RoHS10対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.