

品番：EA916X-5

品名：3W メガホン



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/27 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1955ページ		



カタログ訂正

●通達距離…(誤)約120m→(正)約125m(No.56、No.57 9048)

仕様

メーカー	TOA	型番	ER-1103
出力	定格:3W 最大:4W	電源	単3電池×4本 (別売、EA758YA-3A)
電池持続時間	音声:約10時間(JEITA)	通達距離	音声:約125m(JEITA)
再生周波数範囲	500Hz~6kHz (SPL -20dB)	磁器回路	ネオジウムマグネット、内磁型
ダイアフラム	ポリイミドフィルム (振動板、ボビン)	信号音	無し
抗菌処理	送話口、ハンドル部	防水性能	IPX5
使用温度範囲	-10 ~ +40℃	サイズ	φ137(W)×210(D)×257.8(H)mm
重量	約610g(電池別)		

定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホン

ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。

※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.