

品番：EA916X-6

品名：メガホン



販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1955ページ		



仕様

メーカー	TOA	型番	ER-1106
出力	定格:6W 最大:10W (単3電池6本使用時)	電源	単3電池×6本または4本 (別売 EA758YA-3A、-3AG)
電池持続時間	(6本使用時) 音声:約10時間 (4本使用時) 音声:約6時間	通達距離	音声:約250m
再生周波数範囲	450Hz~6kHz (SPL -20dB)	磁器回路	ネオジウムマグネット、内磁型
ダイアフラム	ポリイミドフィルム (振動板、ボビン)	信号音	無し
抗菌処理	送話口、ハンドル部	防水性能	IPX5
使用温度範囲	-10 ~ +40℃	サイズ	φ154(W)×250(D)×266(H)mm
重量	約660g(電池別)	付属品	バッテリースペーサー

定格出力6Wで小型、軽量の防滴メガホン

付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。

ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。

※乾電池は付属していませんので別途ご用意ください。

※電池持続時間、通達距離は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格に基づいています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.