

品番：EA916X-94

品名：6W ハンズフリーメガホン(Bluetooth)



販売価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜) / 42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 14:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1955ページ		



両手が自由に使える、小型・軽量のハンズフリー拡声器

仕様

メーカー	TOA	型番	ER-1000A-BT
電源	単3形乾電池：6本(DC9V) 、または4本(DC6V) 単3形ニッケル水素蓄電池：6本(DC7.2V)、または4本(DC4.8V)	出力	(単3形乾電池6本使用時) 定格：6W 最大：10W (単3形乾電池4本使用時) 定格：3W 最大：4W
通達距離	(音声時) アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時：約100m アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本使用時：約80m	電池持続時間	(音声時) アルカリ乾電池6本または4本使用時：約8時間 ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時：約7時間 (AUXステレオ入力時 音楽再生) アルカリ乾電池6本または4本使用時：約9時間 ニッケル水素蓄電池6本または4本使用時：約9時間
周波数特性	300Hz～14kHz (偏差-26dB)	ヘッドセットマイク	耳掛け式、エレクトレット形コンデンサーマイクロホン 感度：-47dB (0dB=1V/1Pa、1kHz)、 φ3.5ミニプラグ(モノラル仕様)、ヘッドバンド付き、ウインドスクリーン付き
入力	マイク(MIC)：-30dB、3kΩ、φ3.5モノ	通信距離	最大10m

	ラルミニジャック、ファンタム電源供給 予備(AUX):-10dB、2kΩ、φ3.5ステレオミニジャック(モノラル入力対応)		
通信方式	Bluetooth標準規格Ver4.2	通信出力	Bluetooth標準規格Class2
対応プロファイル	A2DP	対応コーデック	SBC
ウエストベルト長	55~120cm	使用温度範囲	0℃~+40℃
材質	ABS樹脂 鉄、銅	サイズ	133(W)×222(D)×96(H)mm (ベルト部を除く)
重量	本体:480g(ベルト含む、電池別) ヘッドセットマイクロホン:50g	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ヘッドセットマイク(ヘッドバンド、ウインドスクリーン付き)×1 ・ウエストベルト(本体に装着済み)×1 ・バッテリースペーサー×2 ・マイクケーブルクリップ×1

小型・軽量、Bluetooth内蔵のハンズフリー拡声器

左右どちらでも装着できる曲面を多用した3Dデザイン形状とワンタッチパックル式の伸縮ベルトは、簡単装着で腰にジャストフィットします。

耳掛け式ヘッドセットマイク(ヘッドベルト付)は、軽量でしっかり装着できます。

両手が自由に使え、運動しながらのご使用も可能です。

Bluetooth対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能。

ネオジム磁石の採用で高能率、超軽量化を実現しました。

大型回転ボリューム、電源スイッチは簡単操作で使い易く、手袋をはめた時も操作が可能。

AUX入力端子を装備していますので、BGMを流しながらの拡声も可能。

ベルトに装着したポシェットには、音楽プレーヤー、予備の乾電池等を収納することが出来ます。

付属のバッテリースペーサーを使用すると、乾電池4本でも使用することができ、経済的。

※ただし6本でご利用時より音量は小さくなります。

屋外での拡声範囲の目安は30人程度です。室内では、50~60人程度収容のセミナー、講演会等でお使いいただけます。机の上に置いての使用も可能です。

※音声時の電池持続時間は、本機をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.