

品番 : EA919SH-30

品名 : DC18V・12V エアーポンプセット(充電式)



販売価格	66,700円(税抜)／73,370円(税込)		
カタログ価格	66,700円(税抜)／73,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0837ページ 2467ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UP18DA(NN)※エスコオリジナルセット品
仕様	本体・バッテリー×1個・充電器	用途	タイヤ、ボールの空気入れ レジャー用品の空気入れ・空気抜きに
電源	リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)	最高圧力	160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)
吐出量	高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)	高圧モード	・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど [BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き
高容量モード	浮き輪、エアヘッドなど	作業量(目安)	【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒) 【高容量モード】 エアベッド:約60回
ホース長	高圧モード用ホース:1200mm 高容量モード用ホース:450mm	コード長	車載用DCコード(DC12V):5m
サイズ	(W)328×(D)185×(H)259mm (EA813HF-17B装着時)	重量	3.5kg(EA813HF-17B装着時)

充電時間	フル充電:約25分 (EA813HF-17B充電時)	充電器	AC100V
付属品	高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース バッテリー×1個		
見やすい大型液晶搭載			
<様々なアイテムに対応> 最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応			
<車載電源対応> 標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます。 ※24V車載電源では使用できません			
<自動停止機能> 適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります。 ※高圧モードのみ			
<LEDライト搭載> 暗所作業でも可能!			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.