品番: EA920A-51

品名:500ml 浸透防錆・潤滑スプレー(2WAYノズル)



販売価格	1,730円(税抜)/1,903円(税込)					
カタログ価 格	1,730円(税抜)/1,903円(税込)					
在庫数	最新在庫: 16 (2025/11/06 08:59現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1556ページ					







毛細管現象により、高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ

## 仕様

商品名	W44T	内容量	500ml
色	淡黄色	耐熱温度	-50~210℃

シリコンフリー

毛細管現象により、高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ

ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。

工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。

固着したねじ・ボルト・継手・バルブを緩め、錆を浸透させて溶解します。

切削油としても使用できます。

汚れた金属表面を洗浄し、粘着がなく、汚れやほこりなど付かないよう膜を作ります。

あらゆる工具・機械・電気および精密機器などを保護します。

※噴射ボタンの後部にある誤噴射防止の爪を折り取って噴射して下さい。

## 株式会社エスコ