

品番 : EA920AF-26CA

品名 : 100g 潤滑グリース(低温用/シリコーングリース)



販売価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜) / 3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 23:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1552ページ		



グリースの種類(100g)は一例に JIS規格で定められます。 JIS規格でご用意してあります。		
NLGI No. 温度範囲 温度 00 0~100 ℃ 00 400~450 ℃ 0 355~385 ℃ 軽らしい 1 310~340 ℃ 中ややらしい 2 265~295 ℃ 中程度 3 220~250 ℃ 中程度 4 175~205 ℃ 硬い 5 130~160 ℃ 非常に硬い 6 85~115 ℃		

仕様

メーカー	信越化学工業	型番	G-30M
内容量	100g	使用温度範囲	-60~180°C
ちょう度	240~280		
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。			
灰白色			
低温用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.