

品番：EA920AF-4

品名：300ml グリーススプレー(チェーン用)



販売価格	1,540円(税抜)／1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜)／1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/09/14 06:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1554ページ		



カタログ訂正

25/09/03 ちょう度の誤り。誤:約370、正:約275(9025 No.56)

仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000512
商品名	チェーングリース	内容量	300ml
使用温度範囲	−15〜120℃	色	白
用途	・各種チェーン、フォークリフト等の潤滑（シールチェーン対応） ・ユニックのワイヤー潤滑 ・狭い隙間へのグリース注入 ・飛び散りやグリースがタレて問題になる部位の潤滑	基油	鉱油
ちょう度	約275	耐荷重性能	0.85MPa以上
成分	リチウム石鹼系グリース、白色固体潤滑剤、脂肪族系炭化水素、LPG	融着荷重	1961N
増ちょう剤	リチウム石鹼	耐熱性	100℃
JIS分類	2号	塩水噴霧	120時間以上
リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに			
飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。			

耐水、耐酸、耐アルカリ性
2WAYノズル
浸透性があり、細部にグリースが行き渡ります。
シールチェーン等のOリングに影響がありません。
水がかかっても性能が低下しません。
白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性と極圧性をもっています。
第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 120ml
〈使用方法〉 スプレー時は浸透させる為に粘度が低いので、バイクのチェーンなど 高速回転のチェーンへの使用時はスプレー後20分間放置してください。 ①可能な場合はチェーンを洗浄してください。 ②缶をよく振ってからチェーンにスプレーしてください。 ③塗布後、30～60分で溶剤が乾燥し、グリース性能を発揮します。
〈耐水性〉 水を吸ったり、変質したりせず、水に対して強い製品
〈2種類のスプレー方式〉 広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈有機則 非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品
〈PRTR 該当〉 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.