

品番：EA920AK-42

品名：4.0L エンジンオイル(2サイクル用スモークレス)



販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/25 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2548ページ		



仕様

メーカー	エーゼット	型番	F023
内容量	4L	粘度(ISO VG)	56
材質	鉱油	色	青色
FCグレード			
2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。			
排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。			
刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマーに			
JASO M 345適合品			
50:1に最適です。25:1、40:1等にも使用可能です。			
第4類 第3石油類 非水溶性			
注ぎやすくするためのノズル付			

代替品

品番	EA920AK-30A
コメント	FCグレード→FDグレード



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.