

品番：EA920AP-43

品名：500ml 液体コンパウンド(微粒子/#4000)



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/05 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0363ページ0596ページ		



仕様

メーカー	日本磨料工業 (PIKAL)	型番	62420
商品名	LC-101	内容量	500ml
仕様	微粒子	粒度	#4000
用途	キズ取り～ツヤ出し仕上げまで #1500～2000のスクラッチキズに対応	平均粒径	2～3μ
使用方法	1 ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ほこり等を十分に落としてください。 2 使用前に容器ごと良く振ってください。 3 作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに十分な量を使用してください。 4 バフの回転は、1500～2500rpmで使用してください。		

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド

弱アルカリ性

#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。

切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.