

品番：EA920AR-11

品名：-40-+1400° C/120g 耐熱グリース



販売価格	2,670円(税抜)／2,937円(税込)		
カタログ価格	2,670円(税抜)／2,937円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 02:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正 18/03/19 耐熱グリースはなく焼付き防止剤。ボルトの焼付き防止などの使用用途。NLGI0～1(×)→NLGI1(○)(9032 No.49)

仕様

耐熱範囲	-40～1400℃		
鉱油+リチウム石鹼基			
高潤滑セラミック			
金属をほとんど含まない高性能潤滑剤です。ほとんど無害です。			
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。			
低速スライド用			
NLGI1			
内容量	120g	色	セラミックホワイト

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.