

品番：EA920AR-12

品名：-40-+1400° C/450g 耐熱グリース



販売価格	5,600円(税抜)／6,160円(税込)		
カタログ価格	5,600円(税抜)／6,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/11 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正 18/02/27 耐熱グリースはなく焼付き防止剤。ボルトの焼付き防止などの使用用途。NLGI0～1(×)→NLGI1(○)(9027 No.49)

仕様

耐熱範囲	-40～1400℃		
鉱油+リチウム石鹼基			
高潤滑セラミック			
金属をほとんど含まない高性能潤滑剤です。ほとんど無害です。			
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。			
低速スライド用			
NLGI1			
内容量	450g	色	セラミックホワイト
ふたの色が順次赤色から白色に変更されます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.