

品番 : EA920AR-21

品名 : -180~1200°C/120g 焼付き防止剤



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/12/16 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1560ページ		



耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト

仕様

商品名	AS 040P	内容量	120g
色	灰	耐圧	230N/mm ²
稠度	NLGI 1	耐熱温度範囲	-180~1200°C

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト

摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。

他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。

ふたの裏側に刷毛付

合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)

焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.