

品番：EA920AR-22

品名：-180～1200° C/450g 焼付き防止剤



販売価格	5,730円(税抜)／6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜)／6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/26 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1511ページ		



耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト

仕様

商品名	AS 450	内容量	450g
色	灰	耐圧	230N/mm ²
稠度	NLGI 1	耐熱温度範囲	-180～1200℃

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト
摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。
他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。
合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)
焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレットング腐食、電解反応から保護します

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.