

品番：EA920AR-31

品名：-180～1200° C/200g 焼付き防止剤



販売価格	5,520円(税抜)／ 6,072円(税込)		
カタログ価格	5,520円(税抜)／6,072円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1511ページ		



耐熱、耐圧性能に優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペースト

仕様

商品名
色

商品名	Anti-Seize	容量	200g
色	灰	耐圧	230N/mm ²
稠度	NLGI 1	耐熱温度範囲	-180～1200℃

耐圧性能に優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペースト

焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します

合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)

他の油やグリスと混ぜて使用することはお避けください。

代替品

	品番	EA920AR-34
	コメント	使用温度範囲:-40～1400℃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

