

品番：EA920AY-2

品名：400ml 錆転換スプレー



販売価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
カタログ価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
在庫数	最新在庫: 266 (2026/05/15 01:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1510ページ		



カタログ訂正 26/04/08 オプションの2WAYノズル(EA920WC-1)は取付けできません(No.57 9025)

工場や農業機械、自動車など錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です

仕様

内容量	400ml	耐熱温度範囲	-50℃~80℃(15分未満の場合) -50℃~160℃
色	乳白色	主剤	エポキシ樹脂
保存期間	24ヶ月		

腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。

錆びた鉄や鋼の表面の錆を中和します。

錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。

耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。

錆転換剤には重金属や鉍酸は含まれておらず、無臭です。

シリコンフリー

<使用方法>

20~30cmの距離から1~2回スプレーします。

スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。

完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。

※使用前に表面の適合性を確認して下さい。

※使用する前に表面を掃除し、埃、グリース、汚れ、塗料などを取り除き、乾燥させてください。

※直射日光や50℃を越える環境化で保管しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.