

品番：EA920DB-8

品名：300ml 潤滑グリース・スプレー



販売価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜)／1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/14 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1553ページ		

仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000020
商品名	ハイグリース	内容量	300ml
使用温度範囲	−20〜200℃	色	白
入数	1本	ちょう度	約320(25℃)
成分	アルミニウムコンプレックスグリース(鋳油系)、n-ヘプタン、LPG	用途	・自動車、オートバイ、機械のギヤ等の摺動部、回転部の潤滑 ・ハンドル軸、ドア、ワイヤー、クラッチスプラインの潤滑 ・家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自動車チェーン、スチール家具のキシメ止めに
耐荷重性能	0.60MPa以上	滴点	240℃以上
融着荷重	1570N	離油度	5.2(100℃×30hr.wt%)

高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。

耐候性に優れており、変色しません。

2WAYノズル

逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)

第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 150ml
〈2種類のスプレー方式〉 広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈PRTR 非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
〈有機則 非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.