

品番：EA920DE-4

品名：300ml シリコンゴムスプレー(防水・防塵)



販売価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
カタログ価格	2,960円(税抜) / 3,256円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 05:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ファインケミカルジャパン	型番	FC-112
商品名	RTVシリコンスプレー	内容量	300ml
色	透明	使用温度範囲	-55~200℃

常温硬化タイプの透明なシリコンゴムスプレー。

接着性が高く、プライマーを必要としません。

銅系金属と接触しても腐食しません。

家庭用電気器具、通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着・シール

ハイブリッドIC、センサー、高電圧部品、回路、プリント基板など電子部品の電気絶縁、防湿、防水、防塵、防振を目的とした接着・シール、コーティング

硬化時間が早い

タックフリータイム(硬化の際の指触乾燥時間)が25℃で約10分と短く、特にライン作業に適しています。

刺激臭がありません

未硬化物はかすかな芳香があり、硬化時にも酢酸のような刺激臭がありません。

耐リバージョン性に優れています

高温で長時間使用しても、ゴムの軟化がほとんどみられません。

接着性に優れています

金属、プラスチックなど、多くの材料にプライマーなしで接着します。

電気特性に優れています  
厳しい環境のもとでも、優れた電気特性を維持します

耐候性に優れています  
耐紫外線性、耐オゾン性、耐水性などに優れていますので、屋外における使用でもほとんど劣化しません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.