

品番：EA920LE-7

品名：4.0L ワックス剥離剤(超強力)



販売価格	9,310円(税抜) / 10,241円(税込)		
カタログ価格	9,310円(税抜) / 10,241円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/20 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2146ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	CH262-04LX-MB
商品名	リムーバー「ネオトーレル」	用途	樹脂ワックス塗膜の剥離(化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフローポリッシュの剥離)に
希釈	5~20倍	標準使用量	200ml/㎡
内容量	4L	入数	1個
標準希釈倍率	一般のワックス塗布面:10~20倍希釈 耐水・耐アルカリ樹脂:5~10倍 長時間推積面:5~10倍 高濃度ウレタン系:2~5倍	成分	界面活性剤、ベンジアルコール、2-アミノエタノール、金属封鎖剤

アルカリ性

ノンリンタイプの超強力ワックス剥離剤です。

1回で水拭きができるので作業性抜群

古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。

環境ホルモン不使用

【作業手順】

- ワックス塗布面の状況に応じて希釈倍率を加減して使います。
- 洗浄成分が十分作用し、滑りがおさまるまで、5~10分間放置します。

- 3.ポリシャーに剥離パッドを装着して、ポリシャーを床に均一にかけます。
- 4.汚水をウェットバキュームやコンドルドライワイパーにより回収します。
- 5.バキュームあとやスクイジーあとが乾かないうちに水モップでふき取り作業をおこないます。

リノリウムやリノタイル、ゴム床には使用できません。
床材が荒れたり変色することがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.