

品番：EA920SD-6A

品名：50g フッ素グリース



販売価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
カタログ価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1504ページ		



グリースの粘度(ちょう度)は一般にNLGI規格で表されます。
※出典: 潤滑油の性能と品質

NLGI No.	材料の粘度	状態
000	440~475	流質状
00	400~430	+
0	355~385	軟らかい
1	310~340	やや軟らかい
2	265~295	標準
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	BG033
内容量	50g	使用温度範囲	-36℃~260℃
ちょう度	25℃ 265~295	色	白
特殊機械用			
NSF H1 登録グリース			
防錆剤配合			
純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。			
高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に			
プラスチック、樹脂の長期潤滑に			
また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.