

品番：EA920SW-10

品名：400ml 防錆スプレー(超強力)



販売価格	3,270円(税抜)／3,597円(税込)			
カタログ価格	3,270円(税抜)／3,597円(税込)			
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/02 03:14現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1490ページ			



2000時間以上*の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!(*使用環境による)

仕様

商品名	2000 PLUS	内容量	400ml
使用温度範囲	5～35℃	耐熱温度	－50～300℃
色	チャコールグレー	可使時間	30分
硬化時間	24時間	密度	1.3g/cm3
屋内外で使用可能			
顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。			
強力な腐食防止効果があります。			
手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。			
2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー！ 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。			
<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例:溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)			

