

品番：EA920TA-1

品名：300ml パッキンはがし



販売価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/17 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1456ページ		



仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000066
商品名	パッキンはがし	内容量	300ml
成分	塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG	用途	・こびりついて剥がしにくい固体ガスケット、液体パッキン、シール剤の剥離 ・頑固な油汚れ、古い塗膜、接着剤等の剥離
使用温度範囲	常温		

パッキン、ペイントの剥離剤

塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力タイプです。

高粘処方なので長時間反応させることが可能です。

剥離して汚れた部分は水洗いして取り除くことができます。

キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。

洗浄後はエンジンがスムーズになり始動が楽になります。

第4類第一石油類 危険等級II 210ml

〈使用方法〉

- ①使用前に缶をよく振ってください
- ②はがし剤が付着してはいけない部分(プラスチック、ゴム、塗装など)をマスキングしてください。
- ③ノズルの方向を確認し、塗布面から約15cm離してスプレーしてください。

④パッキンなら約10分、塗料なら約5分放置してください

⑤放置後、ヘラで剥ぎ取ってください。1回で取れない場合は数回繰り返してください。

強力タイプ

〈PRTR|該当〉

環境に有害な化学物質を1%以上含む製品

1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

〈有機則|該当〉

健康に有害な54の有機溶剤を5%を超えて含有する製品

屋内で使用する場合、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)

〈特化則|該当〉

特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品

屋内で使用する場合、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。

※注意:スプレー後はつまり防止のため容器を逆さにして空吹きしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.