

品番：EA920TC-7A

品名：420ml 錆付きボルトゆるめ剤



販売価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜)／1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/26 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1511ページ		



仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000530
商品名	PN55	内容量	420ml
使用温度範囲	−10〜130℃	色	白
屋内防錆性能	6ヶ月以上	湿潤性能	480時間以上
融着荷重	1570N	塩水噴霧	48時間以上
用途	・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ ・金属製品の潤滑、防錆	耐熱性	120℃
動粘度(40℃)	9mm ² /s(参考値)		
錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに			
自動車の分解修理に			
水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に			
潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。			
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。			
シリコンオイルを含みません。			
逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)			

第4類第三石油類 危険等級Ⅲ 210ml
〈水置換〉 水分を押しつけて油などが金属に付着する性質
〈無臭タイプ〉 臭いがほとんどない製品
〈2種類のスプレー方式〉 広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
〈PRTR 非該当〉 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品
〈有機則 非該当〉 健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.