

品番：EA920TC-8A

品名：420ml 錆付きボルトゆるめ剤



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,340円(税抜) / 1,474円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,340円(税抜) / 1,474円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 45 (2026/03/26 17:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1511ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---|------|---------|
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000105 |
| 商品名 | ペネトンA | 内容量 | 420ml |
| 使用温度範囲 | -10~130℃ | 色 | 透明 |
| 屋内防錆性能 | 1年以上 | 湿潤性能 | 720時間以上 |
| 融着荷重 | 1236N | 塩水噴霧 | 72時間以上 |
| 用途 | ・錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ ・金属製品の潤滑、防錆 | 耐熱性 | 120℃ |
| 動粘度(40℃) | 9mm ² /s(参考値) | | |

強力タイプ

錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに

自動車の分解修理に

水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に

防錆効果を上げた処方、他の浸透油と比べ長期防錆が可能です。

錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。

シリコンオイルを含みません。

逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)

PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ

第4類第三石油類 危険等級III 168ml

〈水置換〉

水分を押しつけて油などが金属に付着する性質

〈無臭タイプ〉

臭いがほとんどない製品

〈2種類のスプレー方式〉

広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。

〈PRTR|非該当〉

環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品

〈有機則|非該当〉

健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.