

品番：EA920WA-2

品名：4.0kg スパッター付着防止剤(軟鋼・ステンレス用)



販売価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
カタログ価格	6,400円(税抜) / 7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：8 (2026/04/15 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0081ページ		



仕様

適用	軟鋼、ステンレス用	内容量	4kg
塗布面積	60㎡/kg	外観	乳白色
乾燥被膜	透明	乾燥時間	約10分
適正膜厚	2μ		

溶接時のスパッターの鋼材付着を強力に防止。

大気汚染の原因となるフロンガス、塩素系溶剤は使用していません。

熱硬化型特殊樹脂使用で低粘度、低臭タイプです。

非危険物ですので作業上安全です。

【使用方法】

1. 鋼板面に付着している油分、汚れなどを除去してください。
2. スプレー、刷毛などで液だれしない様に塗布してください。
3. 本品が乾燥してから(20℃で約10分)溶接してください。

【使用上の注意】

- ・特殊塗料(エポキシ系塗料、ウレタン系塗料等)を塗布する場合はあらかじめテストしてから使用してください。
- ・特殊塗装(電着塗装、静電塗装、粉体塗装等)をする場合には使用しないでください。
- ・被膜を除去する場合にはショットブラスト、サンドブラスト、塗料剥離剤等で行ってください。
- ・開先面に塗布しても溶接性は低下しませんができるだけ開先面への塗布は避けてください。
- ・凍結厳禁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.