

品番：EA920WA-27

品名：420ml クリンウエルドYE(開先防錆剤)



販売価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/09 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0081ページ		



仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	020435
商品名	クリンウエルドYE	内容量	420ml
塗布面積	10~20㎡/L	乾燥時間(指触)	約5分
適正膜厚	5~12μm	屋外曝露試験	2~4ヶ月
粘度(F.C.NO.4)	11±1秒	塗膜	クリアー

溶接開先部の防錆剤

塗料と塗り重ねができます。

塗布膜の上から開先部が目視できます。

そのまま溶接が可能

第4類第一石油類 危険等級II 210mL

〈PRTR|該当〉

環境に有害な化学物質を1%以上含む製品
1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

〈有機則|該当〉

健康に有害な54の有機溶剤を5%を超えて含有する製品
屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)

〈特化則|該当〉

特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品
屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.