


品番：EA922-52

品名：500g 洗浄用合成洗剤(アブユトリ)



販売価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/11/21 10:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0044ページ2192ページ		



弱アルカリ性

項目	内容
品名	アブユトリ
品番	EA922-52
内容量	500g
性状	白色粉末
臭気	無臭
pH	9.5
溶解性	水に可溶
使用量	水量 60L:60g, 55L:50g, 45L:40g, 30L:30g
用途	食器、換気扇、厨房機器、壁、床、エアコン器具、グリスストラップ、血液の付着等の汚れ
特徴	・酸素分解により汚れを落とすため容器を傷めません。 ・油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れを洗浄・除菌します。 ・嫌な臭いの発生がなく、作業後の洗浄水は自然分解を行い環境にやさしいです。 ・すすぎが簡単のため、水の使用量が減らせるので水道代が半減します。

仕様

メーカー	Hartcom	型番	HC-902-500
商品名	アブユトリ	内容量	500g
液性	弱アルカリ性	使用量	水量 60L:60g 55L:50g 45L:40g 30L:30g ※汚れにより調整してください
成分	非イオン系界面活性剤(10.5%)、炭酸塩、過炭酸塩、有機キレート剤	用途	食器、換気扇、厨房機器、壁、床、エアコン器具、グリスストラップ、血液の付着等の汚れ
特徴	・酸素分解により汚れを落とすため容器を傷めません。 ・油脂(動物・植物・鉱物油など)汚れを洗浄・除菌します。 ・嫌な臭いの発生がなく、作業後の洗浄水は自然分解を行い環境にやさしいです。 ・すすぎが簡単のため、水の使用量が減らせるので水道代が半減します。	使い方	1.シンクに水(またはお湯)をはり、「使用量の目安」を参考にアブユトリをいれてください。 2.5分～40分(汚れ状態による)程度浸け置きして、流水ですすいで終了です。※40℃～60℃のお湯で洗うと効果的です。 3.壁などはスプレーボトルなどに入れ、噴霧してタオルなどで拭き取ってください。

弱アルカリ性のエアコン用洗剤
中和不要のノンリンタイプです。

汚れを溶かすのではなく分解して外し、除菌・抗菌を行う安心・安全な洗浄洗剤です。
従来の強アルカリ洗浄剤ではアルミフィンへダメージリスクがありましたが、アブユトリは汚れだけを酸素の力で分解するため、アルミフィンを傷めず洗浄できます。
強アルカリの洗浄剤では必須の rins (中和) 作業もアブユトリなら不要。濯ぎ性も良く作業時間を短縮できます。
特に油脂 (動物・植物・鉱物油など) 汚れ・ヤニ汚れ・カビに効果的。更に洗浄後は抗菌・防カビ効果で清潔さを長く保ちます。
刺激臭がなく、手肌や喉にやさしいため、手袋・マスクなしでも作業できます。廃液は自然分解されるので、面倒な廃液処理も不要。環境にもやさしい洗浄剤です。
洗浄・除菌・防カビに
油脂・黒ずみ汚れを落とす。
傷つけずに酸素分解によって汚れだけをはがします。
粉末タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.